

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form A

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Adapterplatte Stahl.

Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung:

Adapterplatte verzinkt.


Klemmkeile brüniert oder blank.

Hinweis:

Die Adapterplatten ermöglichen eine Kompatibilität der Kipp Schnellspanner mit Lochbild 3, für Lochrasterplatten oder Platten mit Bohrung $\varnothing 16$ mm, $\varnothing 20$ mm oder $\varnothing 28$ mm.

Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Spannbolzen in der Bohrung verspannt.

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Material Grundkörper	B	B1	B2	D	D1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	S	SW
K1506.0016	A	Stahl	52	13	26	16	M5	30,5	17,5	66	11	30	13	26	5	6
K1506.1020	A	Edelstahl	52	13	26	20	M5	34	21	66	11	30	13	26	5	6
K1506.0028	A	Stahl	52	13	26	28	M5	41	28	66	11	30	13	26	5	6

