

## Información sobre productos

**03 01 140**

### Alicate universal

DIN ISO 5746



- Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil
- Para cortar alambre blando y duro
- Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 60 HRC
- Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite en varias etapas



#### Información general

Núm. de artículo	03 01 140
EAN	4003773015192
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	106 g
Dimensiones	140 x 50 x 12 mm
Norma	DIN ISO 5746
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 2,8 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 1,8 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 9,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	10,0 mm <sup>2</sup>

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.