

Termékinformációk

46 21 A41

Seeger-gyűrű fogó

Külső gyűrűkhöz, tengelyeken

DIN 5254 B

- Erőteljes forma, kovácsolva
- Lecsúszásgátló, alaktartó csúcsok
- DIN 5254 B: 90°-os hegyek
- Fogótest és csúcsok: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



MM $\angle 90^\circ$

Általános	
Cikkszám	46 21 A41
EAN	4003773039365
Fogó	feketére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	510 g
Méreték	300 x 59 x 18 mm
Szabvány	DIN 5254 B

Műszaki jellemzők	
Kapacitás tengely-átmérőhöz	Ø 85 – 140 mm
Csúcsok (átmérő)	Ø 3,2 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk