

## Información sobre productos

# 71 02 200

## KNIPEX CoBolt®

### Cortabulones compacto



- Corte fácil de grandes secciones mediante filos de corte micro-estructurados
- Con superficie de agarre debajo de la articulación para agarrar y trefilar alambres a partir de Ø 1,0 mm
- Con fundas esbeltas en dos componentes, sin reborde para mejor manejo y transporte más fácil
- Con gran superficie de contacto en los mangos para una mejor distribución de la presión y un trabajo más comfortable
- Con filos de corte de precisión para alambre blando, duro y cuerda de piano
- Para cortar componentes como bulones, clavos, remaches etc. hasta Ø 5,2 mm
- Rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo gracias al diseño de articulación muy efectivo
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 62 HRC
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general	
Núm. de artículo	71 02 200
EAN	4003773047056
Alicate	negro atramentado
Mangos	con fundas esbeltas en dos componentes
Peso	365 g
Dimensiones	200 x 62 x 21 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas	
Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 6 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 5,2 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 4,0 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 3,6 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Con superficie de agarre debajo de la articulación para agarrar y trefilar alambres a partir de Ø 1,0 mm