



## Allgemeine Informationen

Materialnummer	79506
Type	Deckenleuchte
Produktsegment	Wohnraumleuchte
Thema	EGLO connect Light

## Abmessungen

Artikel Höhe (in mm)	75
Artikel Durchmesser (in mm)	400
Nettogewicht (in kg)	0,84 Kilogramm

## Material & Farbe

Gehäusematerial	Stahl
Gehäusefarbe	weiss
Glas-/Schirmmaterial	Kunststoff m. Kristalleffekt
Glas-/Schirmfarbe	weiss

## Funktionalität

Schalterart	ohne Schalter
Funktion	Fernbedienung inkl. LED nicht tauschbar Steuerung über APP + Fernbedienung BLE, CCT
Batterie	Ja
Batterie Art	AAA; R03P; 1,5V

## Technische Informationen

Schutzart	IP20
Schutzklasse	2
Netzspannung	220-240V,50/60Hz
Betriebsspannung	DC 21-31V 700mA
Dimmbar	Ja
max. Wattage (1)	20W

## Leuchtmittel 1

Kelvin Gesamt	2700-6500K
Lichtfarbe Gesamt	TUNEABLE WHITE
Nennlebensdauer (in h)	25000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Bemessungsleistung (0,1W Präzision)	20
Lichtfarbtoleranz (LED, SDCM)	<6

