

## fetra platenroller

draagvermogen 250 kg, laadvlak  
lengte x breedte 300 x 60 mm,  
platform van staal met villtlaag,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5007  
briljantblauw, 2 wielen, met lucht-  
banden

Artikelnummer: 119143



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Platenkar

**Draagvermogen 250 kg**

platenroller

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 300 x 60 mm
- platform van staal met villtlaag
- met klauwen
- klembreedte 0 - 60 mm
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007  
briljantblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 wielen
- wiel Ø 260 mm
- met lucht-banden
- wielnaaf met wiellager
- 10 jaar garantie

### Technische details

transporttoestel	dolly	klembereik	0-60 mm
type roller	platenroller	wielen aantal/soort	2 wielen

draagvermogen	250 kg	banden	lucht
lengte laadvlak	300 mm	wiellager	wiellager
breedte laadvlak	60 mm	wiel-ø	260 mm
materiaal platform	staal	hoogte	310 mm
oppervlak platform	viltlaag	breedte	305 mm
materiaal	staal	oppervlak	m. poedercoating
materiaal verwerking	gelast	kleur	briljantblauw // RAL5007
stuurstang	nee	garantie	10 jaar
transportwagen uitrusting	klauwen	gewicht	5,3 kg