

Kärcher flexible haute pression pour dérouleur de tuyau

KÄRCHER

longueur de tuyau 1,5 m,
raccordement 2x M22x1,5 mm

Numéro d'article: 119809



flexible haute pression pour dérouleur de tuyau

- longueur de tuyau 1,5 m
- température max. 155 °C
- pression max. 400 bar
- raccordement 2x M22x1,5 mm
- hauteur x longueur x largeur 40 x 330 x 330 mm

Détails techniques

type de nettoyage	accessoires	raccordement	2x M22x1,5 mm
pour appareil de nettoyage	dérouleur de tuyau	hauteur	40 mm
pression	400 bar	longueur	330 mm
longueur de tuyau	1,5 m	largeur	330 mm
antistatique	non	Poids	0,714 kg
température maxi	155 °C		

