


bott **stroomkast** cubio

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1300 x 650 mm, 3 niveaus met Stalen bodem, 9 lade(n), afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 125982



bott Stroomkast cubio

stroomkast

- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1300 x 650 mm
- constructie van plaatstaal
- dubbele openslaande deur met perforaties
- deuren binnen met perforatie
- deuren met verdeckte sluitstang
- deuropeningshoek 180 °
- 3 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 160 kg
- 9 lade(n)
- met draaigreep
- afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs


















- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak romp	m. poedercoating
type kast	systeemkast	oppervlak front	m. poedercoating
type deur	dubbele openslaande deur met perforaties	sluitsysteem	5-punts sluitsysteem
hoogte	2000 mm	materiaal	plaatstaal
breedte	1300 mm	oppervlak legbord	verzinkt
diepte	650 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	legborden, lades	scheidingswand	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	openingshoek deur	180 °
legborden / schappen aantal	3 stuks	greep	draaigreep
draagvermogen legbord	160 kg	verrijdbaar	nee
laden aantal	9 stuks	deur uitvoering	deuren met verdekte sluitstang
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	deur uitrusting	deuren binnen met perforatie
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	282,2 kg

Gerelateerde Producten

125790		oplegelement kast, met afrolrand aan 4 zijden, hoogte x breedte x diepte 15 x 1300 x 650 mm
125794		uittrekbaar legbord voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 50 x 1300 x 650 mm, voor een vaklast van 100 kg, met lade voor normale belastingen, van staal in RAL7035 lichtgrijs
125796		uittrekbaar legbord voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 75 x 1300 x 650 mm, voor een vaklast van 200 kg, met lade voor zware lasten, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126043		achterwandpaneel, met geperforeerd, hoogte x breedte 350 x 1300 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126044		achterwandpaneel, met sleuven, hoogte x breedte 350 x 1300 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126047		achterwandpaneel, met geperforeerd, hoogte x breedte 400 x 1300 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126048		achterwandpaneel, met geperforeerd, hoogte x breedte 450 x 1300 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126060		achterwandpaneel, met sleuven, hoogte x breedte 400 x 1300 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs

126071		kledingstang, met 6 haak, breedte x diepte 1300 x 650 mm, van aluminium geëloxeerd
126072		Stalen bodem voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 25 x 1300 x 650 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
126074		Stalen bodem voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 25 x 1300 x 650 mm, draagvermogen 160 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
126089		inlegbodem voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 64 x 1300 x 650 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126093		lade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 125 x 1300 x 650 mm, lade voor normale belastingen, in RAL7035 lichtgrijs
126095		lade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 175 x 1300 x 650 mm, lade voor normale belastingen, in RAL7035 lichtgrijs
126100		binnenlade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 125 x 1300 x 650 mm, lade voor zware lasten, in RAL7035 lichtgrijs
126101		binnenlade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 175 x 1300 x 650 mm, lade voor zware lasten, in RAL7035 lichtgrijs
126245		onderrijdsokkel voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 100 x 1300 x 650 mm
126270		antislipmat, hoogte x breedte x diepte 2,5 x 1175 x 525 mm, voor kast breedte x diepte 1300 x 650 mm