

ZARGES overgang Z600

bordes hoogte 1,72 m, bordes
breedte x diepte 800 x 600 mm, 2 x 8
treden met profiel (incl. bordes),
breedte trede 800 mm, 45° helling,
van aluminium, leuning eenzijdig

Artikelnummer: 139332



ZARGES Overgang Z600

overgang

- bordes hoogte 1,72 m, bordes breedte x diepte 800 x 600 mm
- trap beide zijden
- 2 x 8 treden met profiel (incl. bordes)
- breedte trede 800 mm
- 45° helling
- uitlading 3,705 m
- van aluminium
- belastbaar tot 300 kg, treden tot 150 kg belastbaar
- veilig in gebruik door balustrade en leuning aan 1 zijde
- leuning eenzijdig
- bevestiging met bodemconsoles
- gewicht 91,2 kg
- conform DIN EN ISO 14122

Technische details

| | | | |
|------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| stijgtechniek | overgang | uitlading | 3,705 m |
| materiaal | aluminium | belastbaar tot | 300 kg |
| kanteling | 45 ° | treden belastbaar tot | 150 kg |
| gebruik | beide zijden | in-/uitklapbaar | nee |
| hoogte sokkel | 1,72 m | verrijdbaar | nee |
| breedte sokkel | 800 mm | veiligheidsuitrusting ladder | balustrade en leuning aan 1 zijde |
| diepte sokkel | 600 mm | veiligheidsbeugel | nee |
| lichte hoogte | 1,6 m | leuning | eenzijdig |
| treden aantal | 2 x 8 | bevestigingstype | bodemconsole |
| type trede/sport | treden met profiel | norm | DIN EN ISO 14122 |
| breedte treden | 800 mm | gewicht | 91,2 kg |

Gerelateerde Producten

139384



leuning voor overgang, 60° helling, Voor 8 treden