

Rollcart chariots 2 ridelles

force 500 kg, plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, plateforme en bois, rehausse 2 ridelles (paroi pleine), 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE

Numéro d'article: 157988



Rollcart Chariot 2 ridelles

Force 400 kgforce 500 kg

chariots 2 ridelles

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 850 x 500 mm
- hauteur de charge 245 mm
- plateforme en bois
- rehausse 2 ridelles (paroi pleine)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- avec bandage TPE

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de finition	soudé
type de chariot	chariots à dossier	norme européenne	non
type de chariot à dossier	chariots 2 ridelles	poignée	2 pièce
charge	500 kg	rabattable	non
hauteur de charge	245 mm	bordure de sécurité	non
longueur de plateau	850 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes

largeur de plateau	500 mm	pneumatique	TPE
matériau de plateforme	bois	Ø de roue	160 mm
rehausses	2 ridelles (paroi pleine)	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
emboîtable	non	hauteur	950 mm
matériau de châssis	acier	longueur	1020 mm
surface de châssis	finition peinture époxy	Poids	31 kg
couleur	bleu gentiane // RAL5010		

Accessoires

158397		roulettes déflectrices pour chariot de manutention, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158398		panier en fil pour chariot de manutention, avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x largeur x profondeur 225 x 520 x 195 mm
158401		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158404		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique
158411		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158416		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 160 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158420		tableau, en bois, format portrait pour DIN A4
158421		tableau, en bois, format paysage pour DIN A4
158425		plateau pour chariot de manutention, en tôle de zinc, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal