

BS-ROLLEN

roulette pivotante ESD avec frein

force 100 kg, avec bandage caoutchouc plein, moyeu avec roulement à rouleaux, diamètre x largeur 100 x 30 mm, double blocage, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, fixation avec panneau, longueur x largeur 104 x 80 mm



BS ROLLEN®



Numéro d'article: 209063

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante ESD avec frein

- force 100 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à rouleaux
- diamètre x largeur 100 x 30 mm
- moyeu longueur x Ø 39 x 12 mm
- double blocage
- jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 104 x 80 mm
- espacement des trous des vis 76x56/84x64 mm, Ø trou des vis 9 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------|--------|
| manutention dynamique | roulettes | pare-fils | non |
| type de roulettes | roulettes pour moyens de manutention | hauteur totale | 128 mm |

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------|
| modèle | roulette pivotante | longueur de moyeu | 39 mm |
| charge | 100 kg | trou de moyeu | 12 mm |
| pneumatique | caoutchouc plein | largeur de roue | 30 mm |
| Ø de roue | 100 mm | portée | 34 mm |
| matériau de jante | tôle d'acier | propriété surface de roulement | antistatique |
| roulement | roulement à rouleaux | longueur de plaque | 104 mm |
| convient pour type de sol | lisse/plat, rugueux/plat | largeur de plaque | 80 mm |
| élément de fixation | panneau | distance trou de vis | 76x56/84x64 mm |
| conducteur d'électricité | oui | Ø de trou de vis | 9 mm |
| matériau de boîtier | acier | surface de jante | galvanisé |
| palier de pivotement | roulement à billes | surface de boîtier | galvanisé |
| frein | double blocage | Poids | 1,05 kg |

Accessoires

209073



roue, force 100 kg, avec bandage caoutchouc plein, moyeu avec roulement à rouleaux, diamètre x largeur 100 x 30 mm, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés