

Scangrip koplamp I-VIEW

Lampen: COB-led, met verstelbare
geweven tape, met Batterij

Artikelnummer: 235383



koplamp

- hoogte x lengte x breedte 43 x 105 x 52 mm
- Lampen: COB-led
- energie-efficiëntieklasse A
- met verstelbare geweven tape
- brandduur 5,5 h
- in 2 trappen dimbaar
- oplaadtijd 3 h
- met Batterij
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen






Technische details

gereedschapstype	accessoire	lamp uitrusting	verstelbaar geweven tape
type lamp	COB-led	lamp functie	in 2 trappen dimbaar
energie-efficiëntieklasse	A	lengte	105 mm
brandduur	5,5 h	hoogte	43 mm
lichtstroom	250	breedte	52 mm

dimbaar	ja	ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
spanningsverzorging	Batterij	gewicht	0,1 kg
oplaadtijd	3 h		

Dit past ook bij ...

218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht