

## Walther Faltsysteme vouwkrat

hoogte x lengte x breedte 220 x 600  
x 400 mm, inhoud 44 l, van  
polypropyleen in blauw, wanden  
gesloten, legbord gesloten

Artikelnummer: 239899



## Walther Faltsysteme Euronorm-vouwkrat

### in industriekwaliteit

vouwkrat

- hoogte x lengte x breedte 220 x 600 x 400 mm
- inhoud 44 l
- In euromaet
- van polypropyleen in blauw
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- met klapdeksel
- eenvoudig te dragen door draaggrepen
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +70 °C
- Gecertificeerd met "Der blaue Engel"



## Technische details

baktype	vouwkrat	vloerconstructie	gesloten
euronorm	ja	kopzijde	Zonder greepopening
inhoud	44 l	plafond	ja

hoogte	220 mm	type deksel	klapdeksel
lengte	600 mm	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +70 °C
breedte	400 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
materiaal	polypropyleen	geschikt voor rollenbanen	ja
recyclebaar	ja	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
stapelbaar	ja	draaginstallatie	draaggrepen
nestbaar	nee	kleur	blauw
vouwbaar	ja	kenmerk	"Der blauwe Engel"
wandconstructie	gesloten	gewicht	2,9 kg

## Gerelateerde Producten

239903



oplegdeksel, van polypropyleen, voor vouwkrat, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm, breedte x diepte 400 x 600 mm, in blauw

## Dit past ook bij ...

202875



sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg

528205



verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen

529885



magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag