

Stapelbare transportwagen

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 804 x 602 mm,
platform doorbroken, platform van
hogedruk polyethyleen, met
afvoeropeningen, constructie van
kunststof (torsiestijf) in blauw, 2
zwenk- en 2 bokwielen, met
Polyurethaan-banden



Artikelnummer: 244061



Stapelbare transportwagen

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 804 x 602 mm
- lengte x breedte 814 x 612 mm
- platform doorbroken
- platform van hogedruk polyethyleen, met afvoeropeningen
- Door stapelrand rondom stapelbaar
- constructie van kunststof (torsiestijf) in blauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 125 mm
- met Polyurethaan-banden

Technische details

transporttoestel dolly

materiaal verwerking torsiestijf

type roller	transportwagen	kleur	blauw
draagvermogen	500 kg	stapelbaar door	stapelrand
euronorm	nee	stuurstang	nee
lengte laadvlak	804 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
breedte laadvlak	602 mm	banden	Polyurethaan
platform constructie	doorbroken	diameter wiel	125 mm
materiaal platform	hogedruk polyethyleen	lengte	814 mm
platform uitrusting	afvoeropeningen	breedte	612 mm
materiaal onderstel	kunststof	gewicht	8 kg