

Hupfer RVS duwbeugelwagen

draagvermogen 120 kg, laadvlak
lengte x breedte 545 x 545 mm,
platform van RVS, 4 zwenkwielen, 2
zwenkwielen met rem, wielen met
massief rubber-banden

Artikelnummer: 269709



HUPFER
we make work flow



Hupfer Roestvrij stalen duwbeugelwagen

Draagvermogen 120 kg

RVS duwbeugelwagen

- draagvermogen 120 kg
- laadvlak lengte x breedte 545 x 545 mm
- hoogte x lengte x breedte 1024 x 708 x 606 mm
- constructie van RVS
- platform van RVS
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wielen met massief rubber-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
type wagen	platformwagen	wiellager	glijlager
type platformwagen	duwbeugelwagen	banden	massief rubber
draagvermogen	120 kg	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
lengte laadvlak	545 mm	wielstand	rechthoekig

breedte laadvlak	545 mm	hoogte	1024 mm
materiaal platform	RVS	lengte	708 mm
legborden / niveaus uitrusting	stoothoeken	breedte	606 mm
constructies	geen	laadvlak uitrusting	platform van RVS
nestbaar	nee	duwbeugel aantal	1 stuks
materiaal	RVS	gewicht	16 kg
in-/uitklapbaar	nee		

Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm