

## UDOBÄR

### poubelle

#### Citybac Classic

capacité 120 l, hauteur x largeur x profondeur 933 x 500 x 550 mm, couvercle en polyéthylène haute pression coloris gris noir, entièrement rabattable, corps en polyéthylène haute pression gris noir, soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 273073

### poubelle

- capacité 120 l
- convient pour tous les ramassages à peigne DIN
- hauteur x largeur x profondeur 933 x 500 x 550 mm
- forme angulaire
- convient pour le extérieur
- Avec couvercle à charnière avec poignées
- couvercle entièrement rabattable
- couvercle en polyéthylène haute pression coloris gris noir, entièrement rabattable
- corps en polyéthylène haute pression gris noir
- imputrescible, résistant au gel, à la chaleur et à la plupart de produits dangereux
- avec poignée
- équipé de emplacement pour la puce transpondeur pour une gestion des déchets numérique optimisée
- soubassement 2 roues avec bandage caoutchouc plein
- résistant contre les produits chimiques et intempéries
- à poser au sol

- selon DIN EN 840

## Détails techniques

équipement d'élimination	poubelle	couleur du corps	gris noir
lieu d'utilisation	extérieur	forme	angulaire
convient pour (application)	ramassage à peigne DIN	matériau de couvercle	polyéthylène haute pression
installation	sol	couleur du couvercle	gris noir
capacité	120 l	propriété matériau	imputrescible, résistant au gel, à la chaleur et à la plupart de produits dangereux
hauteur	933 mm	équipement bac	Emplacement pour puce
largeur	500 mm	exécution couleur	gris noir // RAL7021
profondeur	550 mm	soubassement	2 roues
roulant	oui	pneumatique	caoutchouc plein
couvercle	oui	Diamètre de roue	200 mm
type de couvercle	couvercle à charnière	résistance	produits chimiques, intempéries
fonction couvercle	entièrement rabattable	norme	DIN EN 840
poignée	poignée	Poids	8,9 kg
Matériau corps	polyéthylène haute pression		

## Accessoires

273964		Porte-sacs, Pour poubelle 120 l
--------	---	---------------------------------

## Cela s'adapte aussi ...

221090		papier d'essuyage, 1000 lingettes, longueur x largeur 300 x 240 mm, rouleaux longueur x largeur 300 m x 240 mm, qualité de papier papier recyclable, en non-tissé en blanc
221131		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, lisse, taille 9
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois