

Rollcart stapelsteekwagen

draagvermogen 250 kg, wielen met TPE-banden, steekplaat breedte x diepte 480 x 300 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 402089



Rollcart Stapelsteekwagen

stapelsteekwagen

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 480 x 300 mm
- hoogte x breedte x diepte 1300 x 620 x 700 mm
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met handgrepen met veiligheidsbeugel volgens DIN EN 1757-3
- wielen met TPE-banden op kunststof-velg
- wiel Ø 250 mm
- wielnaaf met rollager

Technische details

transporttoestel	transportwagen	trapslede	nee
type kar	stapelsteekwagen	banden	TPE
draagvermogen	250 kg	wiellager	rollager
breedte schep	480 mm	wiel-ø	250 mm
diepte schep	300 mm	materiaal velg	kunststof

materiaal	staal	veiligheidsgreep	ja
materiaal verwerking	gelast	hoogte	1300 mm
oppervlak	m. poedercoating	breedte	620 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	diepte	700 mm
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	22,5 kg