

Kappes armoire modulaire

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 500 mm, 100 bacs,
Stockage clairement organisé des petites pièces sur 16 plateaux avec
tablette en acier et 100 bacs,
verrouillable avec serrure à cylindre,
soubassement pieds, corps avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en RAL7035 gris clair,
face avant avec finition époxy
résistante aux chocs et aux rayures
en RAL7035 gris clair



KAPPES



Numéro d'article: 522340



Kappes Armoire de rangement avec bacs compartimentables extra plats

armoire modulaire

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 500 mm
- 100 bacs
- force par plateau 80 kg
- structure en tôle d'acier
- Fermeture avec protection contre la poussière via double porte battante
- portes à l'avant renforcées
- angle d'ouverture de la porte 200 °
- Stockage clairement organisé des petites pièces sur 16 plateaux avec tablette en acier et 100 bacs
- Réglable au pas de 10 mm

- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement pieds
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| type de meuble | armoire | surface de face avant | finition peinture époxy |
| type d'armoire | armoire modulaire | système de fermeture | serrure à cylindre |
| type de porte | double porte battante | soubassement | pieds |
| hauteur | 1950 mm | matériau | tôle d'acier |
| largeur | 1000 mm | tablette réglable au pas | 10 mm |
| profondeur | 500 mm | surface de tablette | galvanisé |
| type tablette/niveau | tablette en acier | verrouillable | non |
| nombre de tablettes/niveaux | 16 pièce | cloison de séparation médiane | non |
| charge tablette | 80 kg | verrouillage | 3 côtés |
| bacs à bec | 100 pièce | angle d'ouverture de porte | 200 ° |
| couleur du corps | gris clair // RAL7035 | poignée | poignée tournante |
| couleur de la face avant | gris clair // RAL7035 | roulant | non |
| surface de corps | finition peinture époxy | Poids | 135,78 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 509403 |  | Séparateurs transversaux, pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 65 x 120 mm, en polypropylène en bleu |
| 509404 |  | Séparateurs transversaux, pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 65 x 240 mm, en polypropylène en bleu |
| 509406 |  | Étiquette pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 22 x 75 mm, en blanc |
| 509651 |  | Séparateurs transversaux, pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 65 x 120 mm, en polypropylène en rouge |
| 509652 |  | Séparateurs transversaux, pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 65 x 240 mm, en polypropylène en rouge |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 103592 |  | poubelle, coupe-feu, capacité 57 l, hauteur x diamètre 930 x 390 mm, corps en polyéthylène noir, couvercle en polyéthylène noir |
| 297555 |  | rayonnage modulaire - rayonnage départ, CLIP, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 806 x 336 mm, charge max. par tablette 100 kg, 5 niveaux avec tablette en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 524162 |  | établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux |

| | | |
|--------|---|--|
| | | chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |
| 527144 |  | balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières |
| 529930 |  | escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium |