

## TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **323-10715**

Artikel/Modell **SARO Saladette mit Glasaufsatz, Modell GN 3100 TNS**

GTIN **4017337324286**



- **Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Aufsatz) Glas**
- **3 Türen, selbstschließend**
- **Polyethylen-Schneidebrett, Tiefe 118 mm**
- **Arbeitsfläche rechts: B 510 x T 580 mm**
- **Abgerundeter Glasaufsatz, linksseitig**
- **Lieferung ohne GN-Behälter**
- **Belegungsmöglichkeit oben: 3x 1/1 GN + 6x 1/9 GN-Behälter**
- **3 höhenverstellbare Roste und 3 Auflageschienen-Sets**
- **Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung**
- **Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)**
- **Umluftkühlung**
- **Automatische Abtauung**
- **Temp.: +2 / +8 °C**
- **Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,350 kW**
- **Roste: 3x B 328 x T 530 mm**
- **Inhalt: 456 Liter**
- **Innenmaße: B 1230 x T 580 x H 560 mm**
- **Außenmaße: B 1795 x T 700 x H 890-950/1365 mm**
- **4 verstellbare Füße**
- **Gewicht: 211 kg**
- **Kältemittel: R600a**

Ursprung China  
Zolltarifnummer 84185090  
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827