

META

Systemregal - Anbaufeld CLIP

CLIP, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1306 x 636 mm, Fachlast 230 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 272215



Das Lagersystem



META System-Steckregal CLIP

Anbauregal

Systemregal - Anbaufeld



- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1306 x 636 mm
- Feldlast 2350 kg
- Fachlast 230 kg
- Fach Breite x Tiefe 1300 x 600 mm
- 6 Ebene(n) mit Stahlboden





- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität durch Diagonalverstrebenungen und Aussteifungstraversen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Lieferumfang: Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt vormontiert
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regaltyp	Systemregal	Oberfläche Boden	verzinkt // pulverbeschichtet
Regalsystem	Stecksystem	Oberfläche Ständer	verzinkt // pulverbeschichtet
Regalfeld	Anbaufeld	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Material	Stahl	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstrebenungen // Aussteifungstraversen
Höhe	2500 mm	Systemlochung	50 mm
Breite	1306 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	636 mm	Farbe Ständer	lichtgrau // RAL7035
Fachlast	230 kg	Lieferumfang	Anbauregal mit 1 Ständerrahmen, Diagonalverstrebenungen und Ebenen gem. Angebot
Feldlast	2350 kg	Farbe Ausführung	lichtgrau // RAL7035
Böden / Ebenen Anzahl	6 Stück	Anlieferung	vormontiert
Fachbreite	1300 mm	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Fachtiefe	600 mm	Garantie	5 Jahre
Höhenverstellraster Ebene	25 mm	Gewicht	50,8596 kg
Nutzung	einseitig		



Zubehör

150072		Fußverdübelungsset für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
157625		Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2500 x 600 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

157647		Rückwand für Steckregal, Höhe x Breite 2500 x 1300 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Vollblechwand
157931		Seitenwand für Steckregal, Höhe x Tiefe 2500 x 600 mm, Aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gitterwand, Maschenweite 50 x 50 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158628		Trenngitter, Für Steckregal, Höhe x Tiefe 150 x 600 mm, Freistehend, Aus Stahl
158752		Trennblech, Für Steckregal, Höhe x Tiefe 300 x 600 mm, Durchgehend
158876		Trennblech, Für Steckregal, Höhe x Tiefe 400 x 600 mm, Durchgehend, Aus Stahl
158934		Trennblech, Für Steckregal, Höhe x Tiefe 500 x 600 mm, Durchgehend, Aus Stahl
160721		Sockelleiste, Für Steckregal, Höhe x Breite 56 x 1300 mm, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
273841		Fachboden für Systemregal, Breite x Tiefe 1300 x 600 mm, Für eine Fachlast von 230 kg, der Boden wird mit Clip-Bodenträgern befestigt, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
475766		Systemregal - Anbaufeld, CLIP, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1006 x 636 mm, Fachlast 230 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
609137		Wandverdübelung für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

203393		Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen
213058		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm
215547		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 75 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
216063		Schwerlastkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 410 x 310 x 240 mm
324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafelssystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
532431		Lagerregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1056 x 336 mm, Fachlast 80 kg, 7 Ebene(n) mit Fachboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
991754		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß