

Bauer Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 1070 x 1455 x 1400 mm, Inhalt 1 m³, Traglast 2000 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau, Unterbau Einfahrtaschen



Artikelnummer: 344611



Bauer Kippbehälter mit Rückschwenkautomatik



Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 1070 x 1455 x 1400 mm
- Inhalt 1 m³
- Traglast 2000 kg
- Gewicht 256 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 80 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 600 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilentriegelung
- Kippen über verdeckte Abrollmechanik und durch günstigen Lastschwerpunkt
- selbstständiges Rückschwenken durch günstigen Lastenschwerpunkt und automatisches Einrasten der Kippsicherung
- Mit Kettensicherung gegen Abrutschen
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
- Unterbau Einfahrtaschen

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Inhalt	1 m³	Einfahrtaschenabstand	600 mm
Höhe	1070 mm	Einfahrbreite	600 mm
Länge	1455 mm	Ablasshahn	nein
Breite	1400 mm	Sicherheitsausstattung Behälter	Sicherungskette
Traglast	2000 kg	stapelbar	nein
Material	Stahl	nestbar	nein
Kippfunktion	manuell	Gefahrstoffeignung	nein
Kippausführung	Kippen über Abrollmechanik und durch günstigen Lastschwerpunkt	Oberfläche	lackiert
Rückschwenkfunktion	selbstständiges Rückschwenken durch günstigen Lastenschwerpunkt	Farbe	blau // RAL5012
Kippsicherung	Kippsicherung automatisch	Farbe Ausführung	blau // RAL5012
unterfahrbar	ja	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Unterbau	Einfahrtaschen	Deckeltyp	Klappdeckel
Einfahrtaschenhöhe	80 mm	Gewicht	256 kg

Zubehör

344848		Zweiteiliger Klappdeckel, Aus Stahl, für Kippbehälter 1 m³, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
518144		Rollensatz, für Kippbehälter, Traglast 1350 kg

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau