

Großbehälter

Höhe x Länge x Breite 1000 x 800 x 1200 mm, Inhalt 550 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, mit Verstärkungsrippen, Boden geschlossen, 4 Lenkrollen



Artikelnummer: 951272

Großbehälter

Unterbau mit 4 Lenkrollen

Großbehälter

- Höhe x Länge x Breite 1000 x 800 x 1200 mm
- Inhalt 550 l
- Traglast 500 kg
- Rad Ø 120 mm
- Im Euromaß
- Aus Polypropylen in grau
- Wände durchbrochen, mit Verstärkungsrippen
- Boden geschlossen
- 4 Lenkrollen
- Bereifung Vollgummi
- Mit Durchlass zum Durchbohren für Auslaufhahn
- Mit Hubgeräten transportierbar
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C

Technische Details

Behältertyp	Großbehälter	stapelbar	ja
Euronorm	ja	faltbar	nein
Inhalt	550 l	unterfahrbar	ja
Höhe	1000 mm	Unterbau	4 Lenkrollen

Länge	800 mm	Rad-Ø	120 mm
Breite	1200 mm	Bereifung	Vollgummi
Material	Polypropylen	Ablauf	Mit Durchlass zum Durchbohren für Auslaufhahn
Stabilität / Aussteifung / Verst	Verstärkungsrippen	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +80 °C
recyclebar	ja	Lebensmittelgeeignet	ja
Wandkonstruktion	durchbrochen	Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Wand Ausstattung	Verstärkungsrippen	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Bodenkonstruktion	geschlossen	Farbe	grau
Behälter Funktion	Mit Hubgeräten transportierbar	Gewicht	29 kg
Traglast	500 kg		

Zubehör

142581		Auslaufhahn, für Großbehälter, Anschluss 3/4"
506892		Stapeldeckel, Aus Polypropylen, Für Großbehälter mit 550 l Inhalt, Breite x Tiefe 1200 x 800 mm, in grau

Dazu passt auch ...

240194		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium