

Klappbrücke

Länge x Breite 785 x 1500 mm,
Traglast 4000 kg, automatisch
einrastende Fallsicherung gegen
versehentliches Umstoßen, aus
Aluminium

Artikelnummer: 985525



Klappbrücke

mit Fallsicherung

Klappbrücke

- Länge x Breite 785 x 1500 mm
- Traglast 4000 kg
- automatisch einrastende Fallsicherung gegen versehentliches Umstoßen
- seitlich in der Laufschiene verschiebbar
- aus Aluminium
- Lauffläche rutschsicher
- mit GS-Zeichen

Technische Details






| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------------------|--|
| Arbeitsplatzausstattung | Verladehilfe | Verladehilfe Ausstattung | automatisch einrastende Fallsicherung gegen versehentliches Umstoßen |
| Verladehilfentyp | Klappbrücke | Verladehilfe Funktion | seitlich in der Laufschiene verschiebbar |

| | | | |
|---------------------|---------|----------------|--------------|
| Länge | 785 mm | Material | Aluminium |
| Breite | 1500 mm | Lauffläche | rutschsicher |
| Höhendifferenz max. | 75 mm | Zertifizierung | GS |
| Traglast | 4000 kg | Gewicht | 38 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 520996 |  | Laufschiene für Klappbrücke, Länge 2000 mm, zum Anschweißen oder Aufdübeln, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 520997 |  | Laufschiene für Klappbrücke, Länge 2500 mm, zum Anschweißen oder Aufdübeln, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 520998 |  | Laufschiene für Klappbrücke, Länge 3000 mm, zum Anschweißen oder Aufdübeln, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 148637 |  | Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit |
| 202880 |  | Kistenkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Konstruktion aus Stahl, verschweißt, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau |
| 204206 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 61 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |
| 400932 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm |
| 527144 |  | Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz |