

Technisch specificatieblad

US 3-profiel

Art.-Nr. 6342304



U-profiel op lengte. Afmetingen 30 x 50 mm.




St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Opmerking extra producttekst	Vanaf lengte 400mm of bij de montage van consoles op het uiteinde van het hangprofiel moet afstandsstuk type DSK 25 gebruikt worden.
------------------------------	--

Stamgegevens

Bestelnr.	6342304
Type	US 3 30 FS
Omschrijving 1	U-profiel
Omschrijving 2	3-zijdig geperforeerd
Dimensie	50x30x300
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoopseenheid	1,00 Stuk
Gewicht	40,00 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	300,00 mm
Breedte	30,00 mm
Zijhoogte	50,00 mm
Afmeting L	300,00 mm
Afmetingen	30 x 50 x 2,0 mm
Afbreekbaar	<input type="checkbox"/>
Uitvoering	Enkel profiel
Soort perforatie	3 zijden geperforeerd
Geschikt voor functiebehoud	<input checked="" type="checkbox"/>
Gatbreedte	11,00 mm
Materiaaldikte	2,00 mm
Met vertanding	<input type="checkbox"/>
Profielvorm	U-profiel
Sleufbreedte	30,00 mm
Statische waarde A	1,42 cm ²
Statische waarde I _y	1,52 cm
Statische waarde I _z	5,72 cm
Statische waarde W _y	0,70 cm ³
Statische waarde W _z	2,29 cm ³