

Verteilergehäuse Unterputz VKU2 und VKU4/Montagewanne

Verwendungszweck

Stahlblech-Wandverteilerkasten zur Trockenbau- und Unterputzmontage geeignet. Zur Aufnahme von LSA-TL Modulen und LSA-Modulen 2/10 für Montagewanne.



Merkmale und Ausführung

- Kabeleinführung von oben/unten durch je zwei Kunststoffeinlässe in der Haube
- Rangierdrahtführungen ober- und unterhalb der Montagewanne für geordnete Rangierdrahtführung
- Erdungsbolzen und wechselbare Mantelkeilklemme
- Vorreiber in der Haube auf andere Schließsysteme optional wechselbar
- Montage von Deckelkontakt möglich
- Verteilerbelegungsverzeichnis an der Innenseite der Stahlblechhaube
- Farbe der Haube.....RAL 9016 (verkehrsweiß)
- Schutzart.....IP 42

Technische Daten

Klimabereich

Einsatz in trockenen Räumen

Typenübersicht

Artikel-Nr.	2031 602	2031 604
Typ	VKU 2/ 100 DA	VKU 4/ 140 DA
Maße (BxHxT)	245x378x100 mm	375x378x100 mm
Kabeleinführungen	2xPG29, 8xPG16	24x PG16, 2x PG29
Aufnahmekapazität LSA-TL Module	1x10 Stück (100 DA)	2x7 Stück (140 DA)
Aufnahmekapazität LSA-Module 2/10	1x10 Stück (100 DA)	2x7 Stück (140 DA)
Gewicht	3,3 kg	4,5 kg

Mechanische Daten Gehäuse

- Material..... Stahlblech
- Maße
 - Breite..... 245 mm
 - Höhe..... 378 mm
 - Tiefe..... 100 mm
- Max. Tiefe der Einbauten..... 85 mm