



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2402W Tischwagen mit Stahlblech-Wannen



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	600
Nutzflächenlänge (mm)	1000
Nutzflächenbreite (mm)	700
Etagenhöhen (mm)	270, 900
Gesamtlänge (mm)	1197
Gesamtbreite (mm)	709
Gesamthöhe (mm)	900
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	54
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	94032080
GTIN	4017976224022