

HSS-BI-METALL-LOCHSÄGEN

MIT KOBALT-LEGIERTEN ZÄHNEN (M42)

ALFRA

ALFRA HSS Bi-Metall Lochsägen sind in Hand- und Säulenbohrmaschinen einsetzbar. Bei Säulenbohrmaschinen bitte nur manuellen Vorschub verwenden.

Eigenschaften:

- Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- Mit solider Grundplatte, dadurch mehr Gewindegänge und größere Stabilität sowie Rundlauf- und Seitenschlaggenauigkeit.
- Kombiverzahnung 4/6 ZpZ für Material ab 2 mm mit positiven Span- und Schnittwinkeln. Diese variable Zahnteilung sorgt für gleichmäßigen Schnitt, geringere Vibrations- und Wärmeentwicklung, beim Schnellen für geringeren Kraftaufwand.
- Schnitttiefe: 38 mm - 1 1/2".
- Seitliche Schlitze im Körper helfen beim Entfernen der ausgeschnittenen Teile.
- Geeignet für unlegierten Stahl (bis 700 N/mm²), Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe, Gips, Faser- und Sperrholzplatten, Leichtbauplatten und allgemeine Holzverarbeitung.
- Bohrkronen austauschbar mit anderen handelsüblichen Aufnahmehaltern.


Tipp:

Mit leichtem Anpressdruck anbohren. Mit geringem und gleichmäßigem Druck weiterbohren, Pendelbewegungen beim Bohren vermeiden, Drehzahltafel beachten, Kühlmittel verwenden. Beim Einsatz auf Holz- und Holzersatzwerkstoffen Bohrmehl rechtzeitig entfernen. Pendelbewegungen beim Bohren vermeiden.

Sägen-Ø mm	Zoll	Art.-Nr.
14,0	1/2"	0500014
16,0	5/8"	0500016
17,0	11/16"	0500017
19,0	3/4"	0500019
20,0	13/16"	0500020
21,0	7/8"	0500021
22,0	15/16"	0500022
24,0	1 1/8"	0500024
25,0	1	0500025
27,0	1 1/16"	0500027
29,0	1 1/8"	0500029
30,0	1 1/4"	0500030
32,0	1 1/2"	0500032
33,0	1 3/8"	0500033
35,0	1 3/8"	0500035
37,0	1 7/16"	0500037
38,0	1 1/2"	0500038
40,0	1 5/8"	0500040
41,0	1 9/16"	0500041
43,0	1 7/8"	0500043
44,0	1 7/8"	0500044
46,0	1 13/16"	0500046
48,0	1 7/8"	0500048
51,0	2	0500051
52,0	2 1/16"	0500052
54,0	2 1/8"	0500054
57,0	2 1/4"	0500057
59,0	2 3/8"	0500059
60,0	2 3/8"	0500060
64,0	2 5/8"	0500064
65,0	2 5/8"	0500065
67,0	2 7/8"	0500067
68,0	2 7/8"	0500068
70,0	2 7/8"	0500070
73,0	2 7/8"	0500073



Combi-Verzahnung 4/6 ZpZ



Lieferbar sind Ø 14,0 bis 210 mm.



Jäger Direkt GmbH & Co. KG
Hochstraße 6
D-64385 Reichelsheim
Inventar-Nr. Jäger-Direkt.com

Geschäftsführer:
Thomas Jäger, Vertrieb
Franz-Josef Fischer, Einkauf/Fertigung
Kori Landzettler, Verwaltung

HRB 70766 - Amtsgericht Darmstadt
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Jäger GmbH Verwaltungsgesellschaft
HRB 70834 - Amtsgericht Darmstadt

Bankverbindung:
Sparkasse Oderwaldkreis
BLZ 508 519 52 - Kto. 800 048 56
USt. - IdNr.: DE 814 444 002
WEEE-Reg.-Nr. DE 60704920

gut drauf
1986 - 2006

Alle Lieferungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen.