



04162408

## Aluminiumgehäuse Aluform

160 x 240 x 81 mm

Aluminiumgehäuse Aluform 160 x 240 x 81 mm

[Kataloge](#)
[Montageanleitung](#)
[Konformitätserklärungen](#)
[Technische Zeichnung](#)
[3D Daten](#)
[Belegungsplan](#)
[Klemmenbestückung](#)

## Technische Daten

Höhe	160 mm
Breite	240 mm
Tiefe	81 mm
Material	Aluminium
Materialgüte	DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)
Farbe	achatgrau (RAL 7038)
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
Schlagfestigkeit	IK09
min. Temperatur	-60 °C
max. Temperatur	130 °C
Dichtung Material	PU-(Polyurethan)(Standard)
Flammenausbreitung, seitliche	HL 3
Wärmefreisetzungsrate	HL 3
Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV, SBG, SWB, SBGL
Sonderfarben auf Anfrage	Ja
Zulassungen	Lloyd Register, Maritime Register, UL 508A

## Kaufmännische Daten

Ursprungsland	IN
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	85369095
Gewicht	1.449 kg
GTIN	4250157901187

## ETIM Klassifikation

ETIM 8                      EC000058

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH  
Erbeweg 13-15  
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0  
Fax: +49 571 50 41-6  
Mail: [rose@rose-pw.de](mailto:rose@rose-pw.de)

## Zubehör



04000010

Aluform Außengelenk



04000020

Aluform Deckelhalteband



04000160

Aluform Außenbefestigungssteg 160



10011065

Montageplatte für 04.162408



10061484

Tragschiene TS 35/7,5 für 04 162408