



Hauptmerkmale

Baureihe	MasterPact
Produktbereich	MasterPact NW MasterPact NW DC Masterpact NW NAVY
Kurzbezeichnung des Geräts	MN
Produkt- oder Komponententyp	Spannungsauslösung
Geräteanwendung	Steuerung
Typ des Spannungsauslösers	Öffnerspule Unterspannungsauslöser
Kontrolltyp	Standard
[Uc] Steuerspannung	100 - 130 V AC 50/60 Hz 100 - 130 V DC
Montageart des Leistungsschalters	Einschubtechnik
Kompatible Produktfamilie	Masterpact (MasterPact NW) Masterpact (MasterPact NW DC)

Zusatzmerkmale

Betriebsschwelle	0,35 - 0,7 x Un Öffnung 0,85 Un Schließung
Reaktionszeit	90 ms +/- 5 %
Stromversorgung-Halteleistung	4,5 VA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	8,0 cm
VPE 1 Länge	6,0 cm
VPE 1 Gewicht	180,0 g

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.