

SILVYN® FLACHDICHTUNG

SILVYN® FLACHDICHTUNG - für metrische Gewinde



Halogenfrei



Maximaler Vibrationsschutz



Ölresistent



Sicherheit

Anwendungsgebiete

Zur sicheren Abdichtung zum Gehäuse. Schutz gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Verschraubung, oder ähnlichen Teilen.

Produkteigenschaften

Dichtlippen auf beiden Seiten verbessern die Abdichtung zur Verschraubung und zum Gehäuse.
Ölbeständig

Technische Daten

Klassifikation ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
ETIM 5.0 Class-Description: Dichtring

Klassifikation ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001181
ETIM 6.0 Class-Description: Dichtring

Lieferfarbe:

blau

Material:

Polyester Elastomer

Schutzart:

IP66
IP67
IP68 (5 bar)
IP69

Temperaturbereich:

-50°C bis +135°C

SILVYN® FLACHDICHTUNG

Hinweis

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte. Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschläge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.

SILVYN® FLACHDICHTUNG

Artikelnummer	ID x AD mm	Metrische Größe	Stück / VPE
SILVYN® FLACHDICHTUNG			
61809400	16.0 x 24.0	16 x 1,5	10
61809410	20.0 x 27.0	20 x 1,5	10
61809420	25.0 x 34.0	25 x 1,5	10
61809430	32.0 x 42.0	32 x 1,5	10
61809440	40.0 x 50.0	40 x 1,5	10
61809450	50.0 x 62.0	50 x 1,5	10
61809460	63.0 x 73.0	63 x 1,5	10

Letzte Änderung (05.09.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktmanagement www.lappkabel.deDie aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt.
PN 0456 / 02_03.16