

## LIP 6R14 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Isolierte Stiftkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , gelb
Best.-Nr.	<a href="#">9200480000</a>
Typ	LIP 6R14 V
GTIN (EAN)	40322484 10323
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 4. Januar 2023 12:46:56 MEZ

Katalogstand 16.12.2022 / Technische Änderungen vorbehalten

## LIP 6R14 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	8 mm	Tiefe (inch)	0,315 inch
Breite	28,15 mm	Breite (inch)	1,108 inch
Nettogewicht	1,7 g		

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Stiftkabelverbinder 6,0 mm <sup>2</sup> L=14 mm
---------------------	--

### Verbinder

Außendurchmesser Schaft (d3)	2,7 mm	Dimension	14,0 mm
Dimension (Stiftlänge)	14 mm	Isolation	vorhanden
Kennfarbe	gelb	Kunststoffkragendurchmesser (D)	6,6 mm
Kunststoffkragenlage (b)	13,5 mm	Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm <sup>2</sup>	Länge 1 (l1)	22 mm
Material/Kunststoff	PVC		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**LIP 6R14 V**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

