

Ratschenschrauber 1/2"

1099XPA

Druckluft-Ratschenschrauber 1/2"



Schnellster Ratschenschrauber seiner Klasse.

- Bis zu 103 Nm Drehmoment, 220 1/min Leerlaufdrehzahl.
- Um 360° verstellbare Abluftführung.
- Ermöglicht den Einsatz unter beengten Platzverhältnissen, z.B. innerhalb des Motorraums.

Technische Daten

Antriebsvierkant (Zoll)	1/2
Arbeitsdrehmoment (Nm)	14-87
Max. Drehmoment (Nm)	103
Gewicht (kg)	1,51
Gesamtlänge (mm)	306
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Mindestschlauchweite (mm)	10
Schraubengröße	M10
Freie Drehzahl (1/min)	220