

## Lacont Sicherheitsschrank storeLAB

Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe, Brandkammer getestet Typ 90, Höhe x Breite x Tiefe 1935 x 1190 x 595 mm, Doppel-Flügeltür, 3 Ebene(n) mit Wannensboden, unten Bodenwanne mit Lochblecheinsatz, Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Innenkorpus mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 200138

storeLAB



## Lacont Sicherheitsschrank storeLAB

### Typ 90

Sicherheitsschrank

- zur Lagerung im Arbeitsraum
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Brandkammer getestet Typ 90
- Höhe x Breite x Tiefe 1935 x 1190 x 595 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1700 x 1087 x 430 mm
- Konstruktion aus Stahl, Innenkorpus aus HPL-Platten
- Doppel-Flügeltür
- sicher verschließbar mit Zylinderschloss
- mit temperaturabhängiger Türfeststellanlage
- Tür schließt im Brandfall selbstständig
- 3 Ebene(n) mit Wannensboden, unten Bodenwanne mit Lochblecheinsatz
- Traglast je Ebene 75 kg



- Im Raster von 64 mm verstellbar
- Auffangvolumen Bodenwanne 33 l
- Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR
- Be- und Entlüftung über zentrales Abluftsystem in der Rückwand mit Lüftungsschlitzen an jeder Lagerebene
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
- Unterbau Sockel und Bodenausgleichsschrauben
- Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Innenkorpus mit Beschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
- mit GS-Zeichen
- gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102
- erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510, Anlage 3

## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Schrank	Material	Stahl
Möbeltyp	Schrank	Material Innenkorpus	HPL-Platten
Schranktyp	Sicherheitsschrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Lagerort	im Arbeitsraum	Farbe Innenkorpus	lichtgrau // RAL7035
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Höhe	1935 mm	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Innenhöhe	1700 mm	Oberfläche Korpus	lackiert
Breite	1190 mm	Oberfläche Innenkorpus	beschichtet
Breite innen	1087 mm	Oberfläche Front	lackiert
Tiefe	595 mm	Oberfläche Boden	lackiert
Innentiefe	430 mm	Innenausstattung	lackiert
Schrank Ausstattung	Böden, Bodenwanne	abschließbar	ja
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Schließsystem	Zylinderschloss
Böden- / Ebenentyp	Wannenboden	Türtyp	Doppel-Flügelür
Böden- / Ebenentyp (unterste Ebe)	Bodenwanne mit Lochblecheinsatz	Tür Ausstattung	temperaturabhängige Türfeststellanlage
Höhenverstellraster Ebene	64 mm	Tür Funktion	schließt im Brandfall selbstständig
Traglast Fachboden	75 kg	Unterbau	Sockel und Bodenausgleichsschrauben
Bodenwanne	ja	Zertifizierung	GS
Auffangvolumen Bodenwanne	33 l	Zertifizierung ASR	entsprechend §4(3) ArbStättV ist eine jährliche Wartung vorgeschrieben
Bauweise (Zulassung)	Bodenwanne mit Ü-Zeichen gemäß StawaR	Zertifizierung DIN-/EN-Normen	gebaut nach EN 14470, Teil 1, Isolierung nach DIN 4102
Brandschutz	Brandkammer getestet Typ 90	Zertifizierung TRGS	erfüllt die Anforderungen nach TRGS 510, Anlage 3
Lüftungsanschluss Schrank	Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach	Gewicht	505 kg
Belüftung	über zentrales Abluftsystem in der Rückwand mit Lüftungsschlitzen an jeder Lagerebene		

## Zubehör

149134		Abluftüberwachung, für Gefahrstoff-Container, ex-geschützt, Leistung 0,69 W
149136		Aufsatzadapter für Umluftsystem mit Filter für Gefahrstoffschrank, Höhe x Breite x Tiefe 210 x 310 x 510 mm
200146		Wannenboden für Sicherheitsschrank, für Schrankbreite 1190 mm, Für eine Fachlast von 70 kg, Aus Stahl mit Lackierung
200148		Wannenboden für Sicherheitsschrank, für Schrankbreite 1190 mm, Für eine Fachlast von 70 kg, Aus Edelstahl
200150		PE-Einlegewanne für Fachboden, für Sicherheitsschrank, für Schrankbreite 1190 mm
200154		Gift-Tresor für Sicherheitsschrank, Höhe x Breite x Tiefe 436 x 1000 x 370 mm
200155		Entlüftungsaufsatz für Gift-/Chemikalienschrank, Höhe x Breite x Tiefe 249 x 200 x 442 mm
510926		Umluftsystem für Gift-/Chemikalienschrank, Höhe x Breite x Tiefe 210 x 310 x 510 mm

## Dazu passt auch ...

200237		Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel
200803		Regal-Bodenwanne, Auffangvolumen 1000 l, Höhe x Breite x Tiefe 425 x 3280 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
508470		Erste-Hilfe-Schild, Aushang des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (DGUV Information 204), Anleitung Erste Hilfe, Wandschild, aus Kunststoff, Oberfläche Standard, Höhe x Breite 560 x 400 mm
509033		Löschdeckenbox mit Decke, für Entstehungsbrände, Höhe x Breite x Tiefe 313 x 308 x 159 mm, Gehäuse aus Stahl, Decke aus Glasgewebe
525732		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm
525753		Gefahrensymbol, Symbol/Text: leicht entzündlich, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm
525760		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm

526779



Körperdusche, Anschluss 3/4" außen, aus Edelstahl, Zur Wandmontage