

## Aufbauelement für Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 3000 x 350 mm, Traglast 100 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ausstattung: 2 Befestigungssätze mit 4 Systemstützen, 2 Lochplatten, 1 Etagenbord, 2 Halteschienen für Sichtlagerkästen, 2 neigbare Metallablagen, 1 Flachbildschirmhalter



**Artikelnummer: 230999**



## Aufbauelement für Werkbank






- Höhe x Breite x Tiefe 1130 x 3000 x 350 mm
- Traglast 100 kg
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ausstattung: 2 Befestigungssätze mit 4 Systemstützen, 2 Lochplatten, 1 Etagenbord, 2 Halteschienen für Sichtlagerkästen, 2 neigbare Metallablagen, 1 Flachbildschirmhalter
- Platte Höhe x Breite 450 x 1415 mm
- Lochabstand 38 mm, Lochgröße 10 x 10 mm
- Ablage Breite x Tiefe 1415 x 300 mm
- Schiene Länge 1415 mm
- 5 Jahre Garantie
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt/teilmontiert
- Montagehinweis: Befestigungssatz unter die Arbeitsplatte,

Systemstützen werden mittels Nutensteinen angeschraubt (kein Verschrauben auf der Arbeitsplatte)

## Technische Details

|                    |  |                   |  |
|--------------------|--|-------------------|--|
| Möbeltyp           | Tisch  | Breite Platte     | 1415 mm  |
| Tischtyp           | Zubehör  | Lochabstand       | 38 mm  |
| für Tischtyp       | Werkbank   | Lochgröße         | 10 x 10 mm   |
| Höhe               | 1130 mm  | Oberfläche Platte | melaminharzbeschichtet   |
| Breite             | 3000 mm  | Breite Ablage     | 1415 mm  |
| Tiefe              | 350 mm   | Tiefe Ablageboden | 300 mm   |
| Traglast           | 100 kg   | Länge Schiene     | 1415 mm  |
| Material           | Stahl  | Montagehinweis    | Befestigungssatz unter die Arbeitsplatte, Systemstützen werden mittels Nutensteinen angeschraubt (kein Verschrauben auf der Arbe |
| Oberfläche         | pulverbeschichtet  | Anlieferung       | zerlegt/teilmontiert   |
| Farbe              | lichtgrau // RAL7035   | Garantie          | 5 Jahre  |
| Aufbau Ausstattung | 2 Befestigungssätze mit 4 Systemstützen, 2 Lochplatten, 1 Etagenbord, 2 Halteschienen für Sichtlagerkästen, 2 neigbare Metallabl | Gewicht           | 35 kg  |
| Höhe Platte        | 450 mm   |                   |  |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 149865 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 60 x 100 x 100 mm, Aus Polypropylen in rot   |
| 184411 |  | Anti-Ermüdungsmatte, Meterware, Höhe x Breite 12 x 600 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit Hammerschlagoberfläche in schwarz, fördert Entlastung von Rücken und Beinen, Beständig gegen Abnutzung |
| 195726 |  | Parallelschraubstock, Backenbreite 140 mm, Spannweite 180 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau   |
| 225020 |  | Schubladenmagazin, Höhe x Breite x Tiefe 525 x 300 x 135 mm, 10 Schublade(n), Schubladen in weiß transluzent   |
| 508821 |  | Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz  |