

## META

### Längstraversen für Palettenregal

Länge 3600 mm, max. Feldlast 12800 kg, Traglast pro Paar in Kombination mit Rahmentyp 1 / Rahmentyp 2 3100 / 3450 kg, 4 Stellplätze bei Längseinlagerung, Einlagerung längs, Traversen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 500995



Das Lagersystem



## META Palettenregal

### Bauteil - Traverse

Längstraversen für Palettenregal

- Stecksystem
- Länge 3600 mm
- max. Feldlast 12800 kg

- Traglast pro Paar in Kombination mit Rahmentyp 1 / Rahmentyp 2  
3100 / 3450 kg
- Fachbreite 3600 mm
- 4 Stellplätze bei Längseinlagerung
- Einlagerung längs
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Traversen verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

|                                  |                |                                   |                               |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Möbeltyp                         | Regal          | Traglast pro Paar (Rahmentyp 2/)  | 3450 kg                       |
| Regaltyp                         | Palettenregal  | Ø kg pro Platz (bei Rahmentyp 1)  | 775 kg                        |
| Regalsystem                      | Stecksystem    | Ø kg pro Platz (bei Rahmentyp 2)  | 863 kg                        |
| Regalfeld                        | Bauteil        | Feldlast max. (Rahmentyp 1/ Fach) | 8800 kg                       |
| Bauteil                          | Längstraversen | Feldlast max. (Rahmentyp 1/ Fach) | 8500 kg                       |
| Material                         | Stahl          | Feldlast max. (Rahmentyp 2/ Fach) | 12800 kg                      |
| Breite                           | 3600 mm        | Feldlast max. (Rahmentyp 2/ Fach) | 12250 kg                      |
| Stellplätze                      | 4 Stück        | Feldlast max. (Rahmentyp 2/ Fach) | 11600 kg                      |
| Stellplätze (Längseinlagerung)   | 4 Stück        | Oberfläche Traversen              | verzinkt // pulverbeschichtet |
| Einlagerung                      | längs          | Farbe Traversen                   | rotorange // RAL2001          |
| Nutzung                          | einseitig      | Farbe Ausführung                  | rotorange // RAL2001          |
| Böden- / Ebenentyp               | Traversen      | Garantie                          | 5 Jahre                       |
| Fachbreite                       | 3600 mm        | Gewicht                           | 23,53 kg                      |
| Traglast pro Paar (Rahmentyp 1/) | 3100 kg        |                                   |                               |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 203461 |  | Stufenstehtreppe, Aufstieg einseitig, 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Standhöhe 1,7 m, Holmlänge 2,49 m, Aus Aluminium   |
| 208490 |  | Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel |
| 507316 |  | Wiege-Hubwagen, Traglast 2000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 150 mm, Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 40 x 190 mm, Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 85 mm, mit Schnellhub-Funktion  |
| 513209 |  | Fahrbare Podesttreppe, Podest Höhe 1,92 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 800 mm, 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), 60° Neigung, Aus Aluminium, 4 Feder-Lenkrollen und rutschsichere Kunststofffüßen, 2 Lenkrollen mit Feststellern   |

