

## ZARGES

### Plattformleiter

#### ZAP Safemaster S

Podest Höhe x Breite x Tiefe 1830 x 400 x 400 mm, 7 Stufen mit Kunststoffeinsätzen (inkl. Podest), aus Aluminium, platzsparend zusammenklappbar

Artikelnummer: 522829



## ZARGES Plattformleiter ZAP Safemaster S

### zusammenklappbar

#### Plattformleiter

- Podest Höhe x Breite x Tiefe 1830 x 400 x 400 mm
- Aufstieg einseitig
- 7 Stufen mit Kunststoffeinsätzen (inkl. Podest)
- Stufen Tiefe 80 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,83 m
- aufgestellt Höhe x Breite 2870 mm x 710 mm








- aus Aluminium
- platzsparend zusammenklappbar
- Ausstattung: Ablageschale
- Sichere Anwendung durch Handlauf und Geländer
- Handlauf beidseitig
- Gewicht 16 kg
- gemäß DIN EN 131-7
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Steigtechnik	Plattformleiter	klappbar	ja
Material	Aluminium	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Nutzung	einseitig	fahrbar	nein
Höhe Podest	1830 mm	Sicherheitsausstattung Leiter	Handlauf und Geländer
Breite Podest	400 mm	Leiter Ausstattung	Ablageschale
Tiefe Podest	400 mm	Spreizsicherung	ja
Arbeitshöhe	3,83 m	Sicherheitsbügel	ja
Stufen Anzahl	7	Handlauf	beidseitig
Stufen-/Sprossentyp	Stufen mit Kunststoffeinsätzen	Ablageschale	ja
Tiefe Stufen	80 mm	Norm	DIN EN 131-7
Höhe	2870 mm	Garantie	10 Jahre
Breite	710 mm	Gewicht	16 kg
Treppengängig	nein		

## Dazu passt auch ...

215697		Absperrband, Band Länge x Breite 100 m x 50 mm, Länge 100 m, In rot/weiß
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221336		Stirnwandwagen, Ladefläche Länge x Breite 1250 x 680 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Aufbau 2 Stirnwände (Stahlrohr), 4 Lenkrollen, mit Vollgummi-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
523835		Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz