

Bauer Kippmulde

Höhe x Länge x Breite 1115 x 1220 x 1050 mm, Inhalt 0,4 m³, Traglast 1000 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen



Artikelnummer: 531107

Bauer Kippmulde

Kippmulde

- Höhe x Länge x Breite 1115 x 1220 x 1050 mm
- Schüttkantenhöhe 1020 mm
- Inhalt 0,4 m³
- Traglast 1000 kg
- Gewicht 110 kg
- Einfahrtasche x Einfahrtbreite 80 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 100 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilriegelung
- mit Kippsicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Mit Kettensicherung gegen Abrutschen
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Einfahrtaschenhöhe	80 mm
Inhalt	0,4 m ³	Einfahrtaschenbreite	200 mm

Höhe	1115 mm	Einfahrtaschenabstand	100 mm
Länge	1220 mm	Einfahrbreite	100 mm
Breite	1050 mm	Ablasshahn	nein
Traglast	1000 kg	Sicherheitsausstattung Behälter	Sicherungskette
Höhe Schüttkante	1020 mm	stapelbar	nein
Material	Stahl	nestbar	nein
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Gefahrstoffeignung	nein
Kippfunktion	manuell	Oberfläche	lackiert
Kippsicherung	Kippsicherung gegen Abrutschen	Farbe	gelborange // RAL2000
ebenerdige Entleerung	ja	Farbe Ausführung	orange
unterfahrbar	ja	Deckel	nein
Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen	Gewicht	110 kg

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau