

Sicherheitsschloss Mikroschalter 409X701PZ



Das Sicherheitsschloss Mikroschalter 409X wird vor allem dort eingesetzt, wo eine versicherungstechnische Verriegelung der Tür durch einen 20 mm Riegelausschluss gewährleistet sein muss. Durch die integrierten Überwachungskontakte können zudem wesentliche Schlosszustände abgefragt werden.

Vorteile auf einen Blick

- Mechanische Selbstverriegelung
- Mit Kreuzfalle, DIN links
- Mechanische Ablaufsteuerung der Selbstverriegelung zwischen Kreuzfalle und Steuerfalle
- Einbruchhemmend durch massiven Riegel mit 20 mm Ausschluss
- Einbruchhemmung bis Klasse WK2 in geeigneten Türsystemen erreichbar
- Panikfunktion – Zulassung nach EN 179 – Zulassung nach EN 1125
- Für Feuerschutztüren geeignet
- Einsatz mit Wechselbeschlag
- Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen
- Überwachungsfunktionen

Passendes Zubehör

- Anschlusskabel Z09XKAB Für Modelle 409X / 509X / 529X / 709X / 729X; Länge 10 m Z09XKAB-----

Lieferumfang

- 1 Stück Sicherheitsschloss
- 1 Stück Bedienungsanleitung

Hinweis

- Die Schlösser der Modell-Reihe 409X besitzen eine durchgehende Drückernuss und bedürfen somit eines Wechselbeschlages (innen Drücker oder Panikgriffstange, außen Knopf oder Griffstange).
- Wesentliche Funktionen des Schlosses können über potenzialfreie Wechselkontakte überwacht werden.

Technische Daten

DIN Richtung	Links
Panikfunktion	Ja
Dornmaß	30 mm
Stulpbreite	20 mm
Drückernuß	9 mm
Entfernung	72 mm
Falle	Kreuzfalle
Für Feuerschutztüren geeignet	Ja
Überwachungskontakte	Ja
Kombination Türautom.	Nein
Mindestbelastbarkeit der Falle	5 kN
Mindestbelastbarkeit des Riegels	10 kN
Riegelgegenkraft	6 kN
Belastbarkeit Mikroschalter 24V DC	200 mA
Gewicht	1,05 kg
Zulassung DIN EN 179	Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0432-CPR-00007-11
Zulassung DIN EN 1125	Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 0432-CPR-00007-12

Artikelnummer	409X701PZ-----4
EAN-Nummer	4042203165472

