

Produktinformation

megol Motorenoel Premium Performance SAE 0W-20



Beschreibung

Premium-Motoröl mit überragender Performance. Hergestellt auf Basis bester Rohstoffe und modernster Technologien. Bietet hervorragende Schmierfilm-, Alterungs- und Scherstabilität, optimalen Verschleißschutz sowie maximale Motorsauberkeit. Sorgt für perfekten Motorlauf unter allen Temperatur- sowie Betriebsbedingungen und ermöglicht die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs.

Einsatzbereich: Pkw.

SAPS-Level: Low-SAPS.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

Spezifikationen / Freigaben

ACEA C5, C6 • API SP • ILSAC GF-6A • BMW Longlife-17 FE+ • MB-Freigabe 229.71 • MB-Freigabe 229.72 • Opel OV 040 1547 - A20

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

Chrysler MS-12145 • Fiat 9.55535-GSX • Ford WSS-M2C 947-B1 • Ford WSS-M2C 962-A1 • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	0W-20 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	43 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	8,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viskosität bei -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D 5293
Viskositätsindex	180 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	≥ 2,6 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	11 % CEC-L-10-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592

Kenndaten

Gesamtbasenzahl	8,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	≤ 0,8 % DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Anwendung

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Optimale Wirkung nur in unvermishtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	33068 D-GB-F-ARAB-RUS-GR-I-E-P
4 l Kanister Kunststoff	33073 D-GB-F-ARAB-RUS-RO-I-E-P
5 l Kanister Kunststoff	33069 D-GB-F-ARAB-RUS-GR-I-E-P
20 l Kanister Kunststoff	33070 D-GB
60 l Fass Schwarzblech	33071 D-GB
200 l Fass Schwarzblech	33072 D-GB