


**Transportgeräte**

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2402W Tischwagen mit Stahlblech-Wannen



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	600
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	1000
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	700
<b>Etagenhöhen (mm)</b>	270, 900
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1197
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	709
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	900
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	200 x 40
<b>Gewicht (kg)</b>	54
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976224022