

TEGERA® 7792

Bőrkesztyű, teljesen bélelt, 0,6-0,8 mm teljes barkás kecskebőr, spandex, polár, Cat. II, szürke, fehér, megerősített mutatóujj, megerősített ujjbegyek, téli béléssel, rugalmas 360°, általános munkához

TULAJDONSÁGOK

Jó ujjbegyérzékenység, rugalmas, tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, meleg

MŰSZAKI ADATOK

KESZTYŰ TÍPUSA Hideg elleni szigeteléssel ellátott kesztyűk

KATEGÓRIA Cat. II

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

KOLLEKCIÓ Dynamic Strength

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás kecskebőr

TENYÉRRÉSZ VASTAGSÁGA 0,6-0,8 mm

KÉZHÁT ANYAGA Spandex

BÉLÉS Teljesen bélelt

BÉLÉS ANYAGA Polár

KEZELHETŐSÉG 5

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360°

HOSSZTARTOMÁNY 220-270 mm

SZÍN Szürke, Fehér

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 6/60

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Független euronyílással
KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Bőr, poliészter, elasztán

BELSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Poliészter



MÉRET	CIKKSZÁM	EAN-KÓD
7	7792-7	7340118345864
8	7792-8	7340118345956
9	7792-9	7340118346045
10	7792-10	7340118346137
11	7792-11	7340118346229
12	7792-12	7340118346311

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

TEGERA® 7792

JELLEMZŐK

Megerősített mutatóujj, megerősített ujjbegyek

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTJA EL

A következő kockázatokat hártja el, dörzsölés okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET

Kültér, használat egész évben, hideg környezetek

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Építési munkák, ácsmunkák, tisztítás, építés, erdészeti munka, telepítési munkák, gépek vezetése, gépüzemeltetés, javítási munkálatok, fertőtlenítés, szolgáltatói munka, szállítmányozási munka, raktári munka, faipari munka

FŐBB FELHASZNÁLÁSI IPARÁGAK

Automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, service, retail

MUNKA TÍPUSA

Közepes kesztyűk

 Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3111X



EN 511:2006
11X



A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2021-01-10

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 7792

EU-TÍPUSÚ VIZSGÁLAT

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

MEGFELELŐSÉG LEÍRÁSA

EN 420:2003 + A1:2009 Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EU 2016/425

EN 388:2016 Mechanikai kockázatok elleni védőkesztyűk

Tulajdonság	Elért szint	(Maximális teljesítmény)
a) Kopásállóság (ciklusszám)	3	(4)
b) Vágással szembeni ellenállás (indexszám)	1	(5)
c) Szakítószilárdság (Newton)	1	(4)
d) Átszúrással szembeni ellenállás (Newton)	1	(4)
e) Vágással szembeni ellenállás, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Útés elleni védelem, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Vizsgálat (az egyes biztonsági szintekre vonatkozó követelmények meghatározása).

Védelmi szint/Teljesítményszint	1	2	3	4	5
a) Kopásállóság (ciklusszám)	100	500	2000	8000	
b) Vágással szembeni ellenállás (indexszám)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Szakítószilárdság (Newton)	10	25	50	75	
d) Átszúrással szembeni ellenállás (Newton)	20	60	100	150	

Védelmi szint/Teljesítményszint	A	B	C	D	E	F
e) Vágással szembeni ellenállás, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Védelmi szint/Teljesítményszint	P
f) Útés elleni védelem, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 511:2006 Hideg elleni védőkesztyűk



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3111X



EN 511:2006
11X



A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2021-01-10

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com