


Adatlap

Termékmegnevezés	SB HG
Rövid leírás	Csatlakozó ív
Tulajdonságok	a merev csövek 90°-os összekötéséhez, speciálisan zárt rendszerekhez
Szín	világosszürke, hasonló RAL 7035

Normák: EN 61386-1, EN 61386-21



UV-sugárzás tűrése*

L1

Cikkszám	Névleges csőátmérőhöz	Ívsugár	Kiscsomag	Nagycsomag
020 622	16 mm	50 mm	50 db	400 db
020 623	20 mm	70 mm	25 db	300 db
020 624	25 mm	95 mm	20 db	160 db
020 625	32 mm	125 mm	50 db	1200 db
020 626	40 mm	160 mm	35 db	840 db
020 627	50 mm	210 mm	20 db	480 db

További mechanikai jellemzők

Tulajdonság

Kivitel	bedugható
Ellenőrző nyílással és fedéllel	hamis
Ív szöge	90 °
Anyag	PVC-U

*) L1: Beltéri használat - nem szabad közvetlen napfénynek kiténni.

L2: Védett kültéri használat - árnyékos helyekre, melyek rövid ideig vannak kitéve közvetlen napfénynek (max. 4 óra naponta).

L3: Kültéri használat - közvetlen napfénynek kitétt helyekre, mint pl. tetők, oszlopok, napelem panelek stb.

L2 Mélyépítés: A mély- és útépítési termékek a szín és mechanikai tulajdonságok megtartása érdekében, max. 12 hónapig tárolhatóak kültéren.