

SP 500 - 127 MM SUPERPAD 5" - 127 MM

Beschreibung



Zur Grundreinigung und zur Unterhaltspflege in der Bodenreinigung mit Maschinen bis max. 350 Umdrehungen / min. Verschiedene Härten und Größen, beidseitig verwendbar. Padstärke: ca. 25 mm. Durch die dickere Struktur setzt sich der Pad gegenüber dem Normalpad nicht so schnell mit dem Abrieb zu, dadurch längere Standzeit.

Eigenschaften

Artikelnummer	140-120-11-001
Abmessungen	12.7 cm x 12.7 cm x 2.5 cm
Gewicht	0.02 kg
Verpackungsgröße	10 Stück

Farbe

SP 500 B	140-120-11-001-B	beige
SP 500 BL	140-120-11-001-BL	blau
SP 500 BR	140-120-11-001-BR	braun
SP 500 G	140-120-11-001-G	grün
SP 500 R	140-120-11-001-R	rot
SP 500 S	140-120-11-001-S	schwarz
SP 500 W	140-120-11-001-W	weiß

Varianten

Superpad 6" - 152 mm	140-120-11-002	SP 600 - 152 mm
Superpad 7" - 178 mm	140-120-11-003	SP 700 - 178 mm
Superpad 8" - 203 mm	140-120-11-004	SP 800 - 203 mm
Superpad 9" - 229 mm	140-120-11-005	SP 900 - 203 mm
Superpad 10" - 254 mm	140-120-11-006	SP 1000 - 254 mm
Superpad 11" - 279 mm	140-120-11-007	SP 1100 - 279 mm
Superpad 12" - 305 mm	140-120-11-008	SP 1200 - 305 mm
Superpad 13" - 330 mm	140-120-11-009	SP 1300 - 330 mm
Superpad 14" - 356 mm	140-120-11-010	SP 1400 - 356 mm
Superpad 15" - 381 mm	140-120-11-015	SP 1500 - 381 mm
Superpad 16" - 406 mm	140-120-11-011	SP 1600 - 406 mm
Superpad 17" - 432 mm	140-120-11-012	SP 1700 - 432 mm
Superpad 18" - 457 mm	140-120-11-013	SP 1800 - 457 mm
Superpad 19" - 483 mm	140-120-11-014	SP 1900 - 483 mm
Superpad 20" - 508 mm	140-120-11-016	SP 2000 - 508 mm
Superpad 21" - 533 mm	140-120-11-017	SP 2100 - 533 mm
Superpad 24" - 610 mm	140-120-11-018	SP 2400 - 610 mm