

M12 PCSS-0 | M12™ Akku Edelstahl-Rohrabschneider



- Der MILWAUKEE® Akku Edelstahl-Rohrabschneider ist der weltweit erste 12-V-Rohrschneider, der installierte Rohre, Edelstahl, C-Stahl und Kupfer von 12 bis 28 mm schneiden kann
- Motor mit 500 U/min schneidet 28 mm Edelstahlrohre in weniger als 20 Sekunden
- Bis zu 90 Schnitte in 15 mm Edelstahl mit einem M12™ 2,0-Ah-Akkupack
- 40 mm Wandabstand
- Schneidräder passen sich automatisch der Rohrgröße an
- Schneidet Edelstahl, C-Stahl und Kupfer in den Größen 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm
- Der robuste rostfreie Schneidkopf und das interne Abwassersystem macht das Werkzeug wasserabweisend

Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	380
Rohrdurchmesser (mm)	12, 15, 18, 22, 28
Benötigte Mindest-Arbeitshöhe zum Rohrschneiden (mm)	40
Gesamtlänge (mm)	362
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B2)
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933479241