

**Artikelnummer:** 129903

**Kurzbeschreibung:** Handgreeproller voor kunststof bak 90 l

**Langbeschreibung:** Handgreeproller voor kunststof bak 90 l: Handgreeprollen zijn licht en wendbaar. Door hun geringe omvang zijn ze bijzonder geschikt voor smalle gangen. Stalen buis (a<sup>m</sup> 26,9 x 1,75 mm). Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing. Platform van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010).

- Onderste laadvlak: 670 x 370 mm
- Buitenafmetingen: 970 x 600 mm
- Vloerhoogte: 150 mm
- Hoogte duwbeugel: 950 mm
- Draagvermogen: 200 kg
- Wiel a<sup>m</sup>: 260 x 85 mm
- Eigen gewicht: 14 kg

Info: levering **zonder** kunststof uitsparing.

