

**Artikelnummer:** 129904

**Kurzbeschreibung:** Containerwagen van plaatstaal zonder deksel, 990 x 680 mm

**Langbeschreibung:** Containerwagen van plaatstaal zonder deksel, 990 x 680 mm: Stalen constructie van stalen buizen en hoekstaal. Zwenkwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing. Remmen op stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing. Platform van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Plaatwerkplaten (t=2 mm) stevig gelast in alle wanden.

- laadoppervlak: 990 x 680 mm
- Buitenafmetingen: 1100 x 710 mm
- Totale hoogte: 1110 mm
- Hoogte laadoppervlak: 310 mm
- Hoogte duwbeugel: 1030 mm
- Draagvermogen: 500 kg
- Wiel a<sup>m</sup>: 200 mm
- Eigen gewicht: 82 kg

