

Artikelnummer: 155081

Kurzbeschreibung: Werkbank type 8157-6, B 750 x D 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank TYP 8157-6: 3 laden, 3 x 180 mm, 3 x 180 mm Massief beuken werkblad, 40 mm, oppervlakte geschuurd en geolied. Frame: gelaste constructie (diepte 650 mm) met framevoeten van stalen buisprofiel (45 x 45 x 45 x 2 mm) met eidelement incl. anti-slip huls Steunframe (4-zijdig) onder het werkblad Grip rails volledig geïntegreerd Laden: Draagvermogen 100 kg, verlenging ca. 90 %, binnen B 490 x D 560 mm, binnenzijde B 490 x D 560 mm Deuren: openingsbreedte 180°, zelfsluitende veerscharnieren Centrale vergrendeling: slot met 2 sleutels Lakafwerking: milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs (RAL 7035) en gentiaanblauw RAL 5010 Oppervlaktebelasting: max. 1.250 kg Levering: volledig gemonteerd

