



USB-Gaming-Tastatur mit LEDs und Metallunterseite

12 Multimedia-Funktionstasten, farbige LED-Hintergrundbeleuchtung, 19 Anti-Ghosting-Tasten, Schutzklasse IPX4 (spritzwassergeschützt), schwarz

Part No.: [178457](#)

EAN-13: 0766623178457 | UPC: 766623178457

Gaming mit Metallveredlung

Diese Manhattan USB-Gaming-Tastatur zeigt reinen Plastiktastaturen durch ihre robuste Metallunterseite, woraus echte Helden geschmiedet sind. Farbige LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für die passende Gamingatmosphäre in dunklen Räumen, wahlweise konstant oder pulsierend. Die reaktionsschnellen „Low-Force“-Tasten bieten neben einem angenehmen Druckpunkt auch das praktische „Anti-Ghosting“, womit auch das gleichzeitige Drücken von vielen nebeneinander liegenden Tasten einwandfrei funktioniert. Mit dabei sind 12 Multimediatasten, die Musik hören, Filme schauen und Webnutzung deutlich komfortabler machen. Gelegentliche Kaffee- oder Softdrinkspritzer steckt die IPX4-geschützte Tastatur locker weg.

Merkmale:

- Styliche Gaming-Optik mit praktischen Multimedia-Tasten - das ideale Upgrade zu Deiner Standard-Tastatur
- 12 Funktionstasten bieten schnellen Zugriff auf häufig genutzte Multimedia-Funktionen
- 19 Anti-Ghosting-Tasten
- Farbige LED-Hintergrundbeleuchtung wahlweise pulsierend oder konstant für atmosphärisches Licht in dunklen Räumen

- "Low-Force"-Tasten für leises Tippen und schnelle Reaktionen
- Robuste Metallunterseite für lange Lebensdauer
- Schutzklasse IPX4 (spritzwassergeschützt)
- Plug & Play
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- USB
- FCC
- CE
- RoHS
- WEEE

Allgemein

- Lebensdauer: 10.000.000 Anschläge
- 19 Anti-Ghosting-Tasten
- Multimedia-Funktionen
- Farbige LED-Hintergrundbeleuchtung - pulsierend und konstant
- USB-Anschluss
- Schutzklasse IPX4 (spritzwassergeschützt)

Physische Details

- Kabel: 1,5 m
- Abmessungen: 44,3 x 14 x 4,2 cm
- Gewicht: 0,86 kg
- Gehäuse: Kunststoff mit Metallunterseite
- LEDs für Nummernblock, Scrollen und Caps-Lock

Systemanforderungen

- Windows XP/Vista/7/8/10
- Verfügbarer USB-Port

Elektrische Spezifikationen

- Betriebsspannung: 5 V
- Strom: < 8 mA

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 0 – 40°C
- Lagertemperatur: -20 – 60°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 0 – 96%

Lieferumfang

- USB-Gaming-Tastatur mit LEDs und Metallunterseite
- Kurzanleitung

