

Artikelnummer: 129552

Kurzbeschreibung: Beistellwagen, mit Holz-Etagenböden, fest

Langbeschreibung: Beistellwagen, mit Holz-Etagenböden, fest: Beistellwagen mit Etagenböden aus Holz. Bock- und Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN1757-3. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).
Ladefläche: L 620 x B 410 mm
Außenmaße: L 950 x B 420 mm
Etagenhöhe: 180/670/1150 mm
Etagenböden: Holz
Tragkraft: 200 kg
Rad-Ø: 125 mm
Eigengewicht: 30 kg

EAN/GTIN: 4250448502659

