


**Transportgeräte**

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 5017 Edelstahlwagen



Etagenwagen mit Rohrschiebebügel aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl) und tiefgezogenen Böden CS (Chrom-Stahl) mit umlaufendem Rand, schalldämmend unterfüttert. Kantenschutzecken und Abweiserrollen. Rostfreie Rollen gemäß DIN 18867 Teil 8. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Kugellager, 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Tragkraft pro Etage 80 kg.

## Technische Details:



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Gesamttragkraft (kg)</b>   | 120           |
| <b>Etagenhöhen (mm)</b>       | 230, 850      |
| <b>Nutzflächenlänge (mm)</b>  | 1000          |
| <b>Nutzflächenbreite (mm)</b> | 600           |
| <b>Gesamtlänge (mm)</b>       | 1070          |
| <b>Gesamtbreite (mm)</b>      | 670           |
| <b>Gesamthöhe (mm)</b>        | 950           |
| <b>Bereifung</b>              | TPE           |
| <b>Radgröße (mm)</b>          | 125 x 32      |
| <b>Gewicht (kg)</b>           | 17            |
| <b>Ursprungsland</b>          | Deutschland   |
| <b>Garantie (Jahre)</b>       | 10            |
| <b>Zolltarifnummer</b>        | 8716800000    |
| <b>GTIN</b>                   | 4017976150178 |